


KG5057



Senzor capacitiv

KG-3008-BPKG/NI/US



- 1 potențiomtru
2 LED



Caracteristicile produsului	
Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	8
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M18 x 1 / L = 93,8
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 10 (24 V DC) / < 15 (36 V DC)
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversa	da
Iesiri	
Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	50
Testat pentru scurtcircuit	da
Protecție suprasarcina	da
Raza de detectie	
Distanță de comutare [mm]	8
Distanța de sesizare reglabila	da
Distanța de sesizare implicita [mm] setata din fabrica	8
Distanța reala de sesizare Sr [mm]	8 ± 10 %
Distanța de operare [mm]	0...6,5

KG5057



Senzor capacitiv

KG-3008-BPKG/NI/US

Precizia / Devieri		
Factor de corectie	Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2	
Histerezis [% din Sr]	1...15	
Devierea punctului de comutare [% din Sr]	-15...15	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80	
Protectie	IP 67	
Imunitate ridicată	da	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
MTTF [ani]	647	
Date mecanice		
Greutate [g]	29,4	
Capsula	Formă constructivă filet	
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni [mm]	M18 x 1 / L = 93,8	
Desemnarea firului	M18 x 1	
Materiale	PBT	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică - mufa		
Conector: 1 x M12; codificare: A		
		

KG5057



Senzor capacitiv

KG-3008-BPKG/NI/US

Racord

