


Senzori de cilindru pentru cilindrul cu tija de legatura

IQ5006/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 Suprafata activa de sesizare

Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis

Aplicatie

Caracteristici speciale	Imun la camp electromagnetic
Imun la camp electromagnetic	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 2
Protectie la polaritate inversa	da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	35

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,3
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	20
Protectie la scurtcircuit	da
Tipul protectiei la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da



Senzori de cilindru pentru cilindrul cu tija de legatura

IQ5006/US-100

Raza de detectie		
Sensibilitate magnetică	[mT]	2...35
Viteza de trecere	[m/s]	< 10
Precizia / Devieri		
Histerezis	[mm]	1
Repetabilitate	[mm]	0,1
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Rezistenta la #ocuri #i vibra#ii		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Date mecanice		
Formă constructivă cilindrică		cilindrii pneumatici
Materiale		Material plastic
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, roșu
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

