




Senzor inductiv

IS-3002-ANOG/10m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Model electric	NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	2
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	28 x 10 x 16

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	15; (24 V)
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	nu

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	800
Protecție la scurtcircuit	nu
Protectie suprasarcina	nu

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	2
Distanța reala de sesizare S_r [mm]	$2 \pm 10 \%$
Distanța de operare [mm]	0...1,6


IS5011



Senzor inductiv

IS-3002-ANOG/10m

Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare		-10...10
	[% din Sr]	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță		[°C] -25...80
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica		EN 60947-5-2
		EN 55011
		Clasa B
MTTF		[ani] 2791
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni		[mm] 28 x 10 x 16
Materiale		PBT
Moment de strângere		[Nm] < 0,5; (cu saibe)
Afisaj / elemente de operare		
Display		Stare de funcționare
		1 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 10 m, PVC; 3 x 0,14 mm²		
Racord		



Culorile conectiei :

BN = maro
BU = albastru
BK = negru