KI5060


Senzor capacitiv

KI-2015-FRKG/NI/PH

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: KI5082

Țineți seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP/NPN
Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanță de comutare	[mm]	3...15
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP/NPN
Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	4,6
Curent sarcină minim	[mA]	5
Curent de scurgere Max.	[mA]	1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250
Frecventa de comutare DC	[Hz]	40
Testat pentru scurtcircuit		da
Protectie suprasarcina		da
Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	3...15
Distanta de sesizare reglabila		da
Distanta de sesizare implicita setata din fabrica	[mm]	15
Distanta reala de sesizare Sr	[mm]	15 ± 10 %

KI5060


Senzor capacitiv


KI-2015-FRKG/NI/PH

Distanta de operare	[mm]	0...12,1	
Precizia / Devieri			
Factor de corectie		Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2	
Histerezis	[% din Sr]	1...15	
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-15...15	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80	
Protectie		IP 65	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
Date mecanice			
Greutate	[g]	193,8	
Capsula		Formă constructivă filet	
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81	
Desemnarea firului		M30 x 1,5	
Materiale		PBT	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii			
Articole livrate		piulite de blocare: 2	
		Şurubelniță: 1	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			

Cablu: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²

Racord





Culorile conecticii :

BK = negru
WH = alb