




Senzor inductiv

IS-3003-BPOG/6M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IS5071

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	3
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	28 x 10 x 16

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	15; (24 V)
Protecție la polaritate inversa	nu

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	100
Protecție la scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcina	nu

Raza de detectie


Distanță de comutare [mm]	3
Distanța reala de sesizare S_r [mm]	$3 \pm 10 \%$



Senzor inductiv

IS-3003-BPOG/6M

Distanța de operare	[mm]	0...2,4
Precizia / Devieri		
Histerezis	[% din Sr]	3...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...20
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...50
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	28 x 10 x 16
Materiale		PBT
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Observații	Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus	
	Moment strângere max. 0,5 Nm cu șaibă inferioară	
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablul: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²		
Racord		



	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru