




Senzor capacitiv

KIE3015-FNKG RT

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului		
Model electric		NPN
Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanță de comutare [mm]		15
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]		M30 x 1,5 / L = 125
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		10...36 DC
Consum de energie [mA]		10; (24 V)
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		NPN
Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]		2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]		250
Frecventa de comutare DC [Hz]		40
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina		da
Raza de detectie		
Distanță de comutare [mm]		15
Distanța reala de sesizare Sr [mm]		15 ± 10 %



Senzor capacitiv

KIE3015-FNKG

RT

Distanța de operare	[mm]	0...12,1
---------------------	------	----------

Precizia / Devieri

Factor de corectie		Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-15...15

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 65

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
---------------------------	--------------	--

Date mecanice

Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Materiale		PBT; Capac conexiuni: PC

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, roșu
---------	----------------------	---------------

Accesorii

Articole livrate		piulite de blocare: 2
		Șurubelniță: 1

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

terminale: ...2,5 mm²

Racord

