


Senzor capacitiv

KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: KI6000

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanță de comutare [mm]	3...15
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5 / L = 92

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	13; (24 V)
Clasa de protecție	III
Protecție la polaritate inversă	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecvența de comutare DC [Hz]	40
Testat pentru scurtcircuit	da
Protecție suprasarcină	da

Raza de detecție

Distanță de comutare [mm]	3...15
Distanța de sesizare reglabila	da



Senzor capacitiv

KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K

Distanța de sesizare implicită [mm]
setată din fabrică

15

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...70

Protecție

IP 65

Imunitate ridicată

da; (Imunitate ridicată (la interferență de radiofrecvență indusă))

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică

EN 60947-5-2

Date mecanice

Greutate [g]

102,6

Capsula

Formă constructivă filet

Mod de instalare

nu se poate monta îngropat

Dimensiuni [mm]

M30 x 1,5 / L = 92

Desemnarea firului

M30 x 1,5

Materiale

PBT

Afisaj / elemente de operare

Display

Stare de funcționare

1 x LED, galben

Accesorii

Articole livrate

piulite de blocare: 2

Șurubelniță: 1

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x supapa de tip A DIN (DIN EN 175301-803)



Racord

