

Senzor inductiv

IVE2015UFBOW

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanță de comutare [mm]		15
Carcasa		rectangular
Dimensiuni [mm]		40 x 40 x 118

Aplicatie

Caracteristici speciale		Imun la camp electromagnetic
Imun la camp electromagnetic		da

Date electrice

Frecventa AC [Hz]		47...63
Tensiune de lucru [V]		20...250 AC
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		nu

Iesiri

Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]		7
Curent sarcină minim [mA]		10
Curent de scurgere Max. [mA]		5
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]		500



Senzor inductiv

IVE2015UFBOW

Frecvența de comutare AC	[Hz]	25
Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcină		nu
Raza de detecție		
Distanță de comutare	[mm]	15
Distanța reală de sesizare Sr	[mm]	15 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...12,1
Precizia / Devieri		
Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 67
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	40 x 40 x 118
Materiale		PBT
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Observații		Înșurubare cablu (E11270) se comandă separat
Unitate de ambalare		1 buc.



Senzor inductiv

IVE2015UFBOW

Conectare electrică

terminale: ...2,5 mm²

Racord

