



Senzor inductiv

IVE2030-FBOW

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IV0007
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului		
Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanță de comutare	[mm]	30
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	40 x 40 x 118
Date electrice		
Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		nu
Iesiri		
Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	7
Curent sarcină minim	[mA]	8
Curent de scurgere Max.	[mA]	2,5



Senzor inductiv

IVE2030-FBOW

Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	500
Frecvența de comutare AC	[Hz]	20
Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcină		nu
Raza de detecție		
Distanță de comutare	[mm]	30
Distanța reală de sesizare Sr	[mm]	30 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...24,3
Precizia / Devieri		
Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 67
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	40 x 40 x 118
Materiale		PBT
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Observații		Înșurubare cablu (E11270) se comandă separat
Unitate de ambalare		1 buc.



Senzor inductiv

IVE2030-FBOW

Conectare electrică

terminale: ...2,5 mm²

Racord

