




Senzor inductiv

IVE4030-CPKG Elektronikteil

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		complementar
Distanță de comutare [mm]		30
Carcasa		rectangular
Dimensiuni [mm]		40 x 40 x 118
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		10...60 DC
Consum de energie [mA]		20; (24 V)
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		complementar
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]		3
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]		200
Frecventa de comutare DC [Hz]		100



Senzor inductiv

IVE4030-CPKG Elektronikteil

Protecție la scurtcircuit		da	
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina		da	
Raza de detectie			
Distanță de comutare		[mm]	30
Distanța reala de sesizare S_r		[mm]	$30 \pm 10 \%$
Distanța de operare		[mm]	0...24,3
Precizia / Devieri			
Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2	
Histerezis		[% din S_r]	1...15
Devierea punctului de comutare		[% din S_r]	-10...10
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	-25...70
Protecție		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Clasa B
Date mecanice			
Carcasa		rectangular	
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat	
Tip montare		pentru baza de montare; (E10228)	
Dimensiuni		[mm]	40 x 40 x 118
Materiale		PBT	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
		Operare	1 x LED, verde
Observații			
Observații		5 poziții ale suprafeței active de comutare la alegere	
		Înșurubare cablu (E11270) se comandă separat	
Unitate de ambalare		1 buc.	

IV5038



Senzor inductiv

IVE4030-CPKG Elektronikteil

Conectare electrică

Soclu montaj: ...2,5 mm²

Racord

