


Senzor capacitiv

KNM18NUKFPKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: KG5069

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Buton de programare



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M18 x 1 / L = 76,5

Aplicatie

Mediu	pudra; lichide; uleiuri; Emulsii
-------	----------------------------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	17; (24 V)
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	5
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
------------------------------	----------

KN5115



Senzor capacitiv

KNM18NUKFPKG

Protectie		IP 65	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetica		EN 60947-5-2	
Date mecanice			
Capsula		Formă constructivă filet	
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni [mm]		M18 x 1 / L = 76,5	
Desemnarea firului		M18 x 1	
Materiale		PP negru	
Afisaj / elemente de operare			
Display	Stare de funcționare		1 x LED, galben
	Operare		1 x LED, verde
	functie		1 x LED, roșu
Accesorii			
Articole livrate		piulite de blocare: 2	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
Cablul: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
Racord			

