


KQ5005



Senzor capacitiv

KQ-3073NAPKG



- 1 LED
2 Suprafata activa de sesizare



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal închis
Distanță de comutare [mm]	7,3; (fix: 7,3)
Capsula	rectangular
Dimensiuni [mm]	57 x 36 x 10

Aplicatie

Aplicatie	nivel de detectie a apei demineralizate
-----------	---

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 17
Clasa de protectie	III
Protectie la schimbarea polarității	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	10
Testat pentru scurtcircuit	da
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	7,3; (fix: 7,3)
---------------------------	-----------------

Precizia / Devieri

Factor de corectie	Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2
Histerezis [% din Sr]	1...15

KQ5005



Senzor capacitiv

KQ-3073NAPKG

Devierea punctului de comutare	-20...20
[% din Sr]	

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[-25...80
[°C]	
Protecție	IP 65; IP 67; IP 69K

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
MTTF [ani]	771	
Aprobare UL	Ta	-25...80 °C
	Enclosure type	Type 1
	tensiune de alimentare	Class 2

Date mecanice

Greutate	[g]	67,7
Capsula	rectangular	
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni	[mm]	57 x 36 x 10
Materiale	PBT; TPE-U; Oțel inox	

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Accesorii

Articole livrate	Adaptor montaj: 1
------------------	-------------------


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Racord



BN	Culorile conecticii :
BK	maro
BU	negru
	albastru