

Buton capacitiv

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Dimensiuni [mm]	Ø 100 / L = 11

Aplicatie

Principiu de operare	dinamic
----------------------	---------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	12...30 DC
Consum de energie [mA]	30
Clasa de protectie	III

KT5009



Buton capacitiv

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M

Protecție la polaritate inversă	da	
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	500	
Iesiri		
Model electric	PNP	
Functii de iesire	normal deschis	
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200	
Protecție la scurtcircuit	da	
Protecție suprasarcina	da	
Lungimea semnalului de iesire [ms]	300	
Timpi de raspuns		
Timp reacție [ms]	35	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-40...85	
Protecție	IP 67; IP 69K; (frontal)	
Teste / certificari		
MTTF [ani]	419	
Date mecanice		
Greutate [g]	160,5	
Dimensiuni [mm]	Ø 100 / L = 11	
Materiale	Suprafata de actionare: PA Grilamid TR 90UV transparent; Capsula: PC/ABS negru; Rama inel: PC/ABS verde	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	8 x LED, roșu
	funcție	8 x LED, verde poate fi declansat
Accesorii		
Accesorii (opțional)	Rama in diferite culori	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	

KT5009




Buton capacitiv

KTRDHMKGRBPKG/AM/2M

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR

Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb