


KT5050



Buton capacitiv

KTRSH-KGRBPKG/2M



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Dimensiuni [mm]	Ø 96,9 / L = 11

Aplicatie

Principiu de operare	static
Aplicatie	sensibilitate redusa

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	12...30 DC
Consum de energie [mA]	30
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	500

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Protectie la scurtcircuit	da
Protectie suprasarcina	da

Timpi de raspuns

Timp reactie [ms]	35
-------------------	----


KT5050



Buton capacitiv

KTRSH-KGRBPKG/2M

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Protecție		IP 65; IP 67; IP 69K; (frontal)
Date mecanice		
Greutate	[g]	142
Dimensiuni	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Materiale		Suprafata de actionare: PA Grilamid TR 90UV transparent; Capsula: PC/ABS negru
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	8 x LED, roșu
	Operare	8 x LED, verde
Accesorii		
Accesorii (opțional)		Rama in diferite culori
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 2 m, PUR		
Racord		



Culorile conecticii :

BK = negru
BN = maro
BU = albastru