


## Buton capacitiv iluminat

KTMDF-K-RBPKG/US/0,3M



### Caracteristicile produsului

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Model electric    | PNP            |
| Functii de iesire | normal deschis |
| Dimensiuni [mm]   | Ø 29 / L = 31  |

### Aplicatie

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Principiu de operare | dinamic |
|----------------------|---------|

### Date electrice

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Tensiune de lucru [V]                      | 12...30 DC |
| Consum de energie [mA]                     | 30         |
| Clasa de protectie                         | III        |
| Protectie la polaritate inversa            | da         |
| Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 500        |

### Iesiri

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Model electric                                    | PNP            |
| Functii de iesire                                 | normal deschis |
| Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200            |
| Protectie la scurtcircuit                         | da             |
| Protectie suprasarcina                            | da             |
| Lungimea semnalului de iesire [ms]                | 300            |

### Timpi de raspuns

|                   |    |
|-------------------|----|
| Timp reactie [ms] | 35 |
|-------------------|----|

### Condițiile mediului

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Temperatură de ambianță [°C] | -40...85                        |
| Protectie                    | IP 65; IP 67; IP 69K; (frontal) |

# KT5102



## Buton capacitiv iluminat

KTMDF-K-RBPKG/US/0,3M

| Teste / certificari              |                                                                |                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| MTTF                             | [ani]                                                          | 352            |
| Date mecanice                    |                                                                |                |
| Greutate                         | [g]                                                            | 55,5           |
| Dimensiuni                       | [mm]                                                           | Ø 29 / L = 31  |
| Materiale                        | PA 6.6-GF30 negru; Suprafata de actionare: PA Grilamid TR 90UV |                |
| Afisaj / elemente de operare     |                                                                |                |
| Display                          | Stare de funcționare                                           | 1 x LED, roșu  |
|                                  | Operare                                                        | 1 x LED, verde |
| Accesorii                        |                                                                |                |
| Articole livrate                 | piulite de blocare: 1                                          |                |
|                                  | Garnitura: 1                                                   |                |
| Accesorii (op#ional)             | Disc cu simbol                                                 |                |
| Observații                       |                                                                |                |
| Unitate de ambalare              | 1 buc.                                                         |                |
| Conectare electrică - mufa       |                                                                |                |
| Cablul: 0,3 m, PUR               |                                                                |                |
| Conector: 1 x M12; codificare: A |                                                                |                |



### Racord

