


Buton capacitiv iluminat

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: KT6101

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP; (functia de iesire care va fi declansata prin pinul 2)
Functii de iesire	normal deschis
Dimensiuni [mm]	Ø 29 / L = 31

Aplicatie

Principiu de operare	bistabil
----------------------	----------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	12...30 DC
Consum de energie [mA]	30
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	500

Iesiri

Model electric	PNP; (functia de iesire care va fi declansata prin pinul 2)
Functii de iesire	normal deschis
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Protectie la scurtcircuit	da
Protectie suprasarcina	da

Timp de raspuns

Timp reacție [ms]	35
-------------------	----

KT5113



Buton capacitiv iluminat

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Protectie		IP 65; IP 67; IP 69K; (frontal)

Date mecanice

Greutate	[g]	54
Dimensiuni	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiale		PA 6.6; Suprafata de actionare: PA Grilamid TR 90UV

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, verde
---------	----------------------	----------------

Accesorii

Articole livrate	piulite de blocare: 1
	Garnitura: 1
Accesorii (opțional)	Disc cu simbol

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Cablu: 0,3 m, PUR

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

