

- 1 cursă maximă a fusului
- 2 Domeniu de masura
- 3 valoare initiala din domeniul de masura Punctul zero



Dimensiuni	[mm]	67,5 x 43 x 110
------------	------	-----------------

Dimensiuni	[mm]	67,5 x 43 x 110
------------	------	-----------------

Aplicatie	feedback-ul pozitiei pentru valve sedere si valve diafragma; Măsurare absolută a căii
-----------	---

Aplicatie	feedback-ul pozitiei pentru valve sedere si valve diafragma; Măsurare absolută a căii
-----------	---

Tensiune de lucru	[V]	18...36 DC
Consum de energie	[mA]	42; (24 V)
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Timpul maxim de intarziere la pornire	[ms]	2000



Senzori de pozitie pentru valve ridicatoare

IX-3080-DPKG/1LED

Iesiri		
Iesire analogica in tensiune	[V]	1...5
Min.Rezistena la sarcina	[Ω]	1000
Protecție la scurtcircuit		da
Protectie suprasarcina		da
Raza de detectie		
Domeniu de masura	[mm]	0...80
Max. viteza target	[m/s]	1
Rezolutia pentru cursa valvei	[mm]	0,2
Tinta		Disc cilindric
	-	Ø 24 mm ±0,05 mm
	-	inaltime minima 10 mm
	-	suprafata plata
	-	otel inoxidabil la DIN17440, numar material 316S12.
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Nota cu privire la temperatura ambientala		la cablu pozat
Protectie		IP 65; IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV Clește cuplaj
	EN 61000-4-6 HF conductanta	3 V
Date mecanice		
Greutate	[g]	191,5
Dimensiuni	[mm]	67,5 x 43 x 110
Materiale		PA; TPE; PP; LCP
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.




Senzori de pozitie pentru valve ridicatoare

IX-3080-DPKG/1LED

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Racord



	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru