


KT5311



Buton capacitiv iluminat

KTMDF-EGRBPKG/US/0,3m



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Dimensiuni [mm]	Ø 32 / L = 31

Aplicatie

Principiu de operare	dinamic
----------------------	---------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	12...30 DC
Consum de energie [mA]	30
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	500

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Protectie la scurtcircuit	da
Protectie suprasarcina	da
Lungimea semnalului de iesire [ms]	300

Timp de raspuns

Timp reactie [ms]	35
-------------------	----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-40...85
Protectie	IP 65; IP 67; IP 69K; (frontal)

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	IEC 61000-4
---------------------------	-------------


KT5311



Buton capacitiv iluminat

KTMDF-EGRBPKG/US/0,3m

Date mecanice		
Greutate	[g]	76,5
Dimensiuni	[mm]	Ø 32 / L = 31
Materiale	inox (1.4404 / 316L); Suprafata de actionare: PA Grilamid TR 90UV	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, roșu
	functie	1 x LED, verde poate fi declansat
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 1	
	Garnitura: 1	
Accesorii (opțional)	Disc cu simbol	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablul: 0,3 m, PUR		
Racord		



Conector: 1 x M12