
IZ5024

Senzor inductiv

IZB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



CE

Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare	[mm]	0,8
Capsula		cilindric
Dimensiuni	[mm]	Ø 4 / L = 30
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Consum de energie	[mA]	15; (24 V)
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	100
Frecventa de comutare DC	[Hz]	2000
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protectiei la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina		da
Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	0,8
Distanta reala de sesizare Sr	[mm]	0,8 ± 10 %
Distanta de operare	[mm]	0...0,65
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	3...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80

IZ5024


Senzor inductiv

IZB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T

Protectie		IP 65	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Clasa B
Date mecanice			
Capsula		cilindric	
Mod de instalare		montaj la acelaşi nivel	
Dimensiuni	[mm]	Ø 4 / L = 30	
Materiale		inox(1.4305 / 303); POM	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii			
Articole livrate		Cleme de montaj: 1	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică - mufa			

Cablu: 0,1 m, PVC

Conector: 1 x M8; codificare: A



Racord

