




Senzor inductiv

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

Articol scos din productie



Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare [mm]		0,8
Capsula		cilindric
Dimensiuni [mm]		Ø 4
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		10...36 DC
Consum de energie [mA]		15; (24 V)
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]		2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]		100
Frecventa de comutare DC [Hz]		800
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina		da



Senzor inductiv

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	0,8
Distanța reală de sesizare Sr	[mm]	$0,8 \pm 10 \%$
Distanța de operare	[mm]	0...0,65
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	3...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
MTTF	[ani]	953
Date mecanice		
Greutate	[g]	13,2
Capsula		cilindric
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	Ø 4
Materiale		inox(1.4305 / 303); LCP
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	4 x 90° LED, roșu
Accesorii		
Articole livrate		Cleme de montaj: 1
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		
Conector: 1 x M8; codificare: A		

IZ5034



Senzor inductiv

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

Racord

