




Senzor reflexiv difuz

AFK3050BBPKG/M/US-104



Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Dimensiuni	[mm]	M12 x 1 / L = 63
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 15
Clasa de protecție		III
Protecție la polaritate inversă		da
Iesiri		
Model electric		PNP
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 65; IP 67; IP 68; ("lichid de racire")
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m (80...1000 MHz)
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V (0,15...80 MHz)
	EN 55011	Clasa B
MTTF	[ani]	1048
Date mecanice		
Greutate	[g]	34,8
Dimensiuni	[mm]	M12 x 1 / L = 63
Desemnarea firului		M12 x 1
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Senzor reflexiv difuz

AFK3050BBPKG/M/US-104

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

