




Senzor de nivel pentru detectarea nivelului punctului cu prevenirea al revărsării

LI0273--K-00KNPKG/US/WHG

Articol scos din producție

Articole alternative: LI2132

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 butoanele de programare



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
Lungimea tijei L [mm]	273

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite
Mediu	lichide de racire; uleiuri; apa; medii similare cu apa
Constanta dielectricului mediului	> 1,8
Medii recomandate	lichide de racire; uleiuri; apa; medii similare cu apa
Nu poate fi folosit pentru	granule; materiale vărsate; acizi; alcalini
Presiune tanc [bar]	-0,5...0,5; (cand se instaleaza cu accesorii de montaj: E43001 - E43007, E43019)

Ulei

Temperatura mediului [°C]	0...65
---------------------------	--------

Apa

Temperatura mediului [°C]	0...35
---------------------------	--------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	22; (24 V)
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Principiu de masură	capacitiv

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1
----------------------------	-----------------------------

Iesiri

Numarul total de iesiri	1
Semnal de ieșire	semnal de comutare
Model electric	PNP



Senzor de nivel pentru detectarea nivelului punctului cu prevenirea al revărsării

LI0273--K-00KNPKG/US/WHG

Numar de iesiri digitale	1
Functii de iesire	normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Domeniu de masura/programare

Lungimea tijei L [mm]	273
Domeniu activ A [mm]	31

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	0...65
Protecție	IP 65; IP 67

Teste / certificari

Certificare	WHG § 19	
Ecranare electromagnetică	EN 61000-6-2	: 2005 + Corr. 2005
	EN 61000-6-4	: 2007
Rezistență la șoc	DIN EN 60068-2-29	12 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [ani]	608	

Date mecanice

Greutate [g]	184,5
Dimensiuni [mm]	Ø 16
Materiale	PP-GF30; TPE-U
Materiale în contact cu mediul	PP

Afisaj / elemente de operare

Display	Operare	LED, verde
	Stare de funcționare	LED, galben

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



LI2142



Senzor de nivel pentru detectarea nivelului punctului cu prevenirea al revărsării

LI0273--K-00KNPKG/US/WHG

Racord

