


LMT04A



Senzor pentru detectia nivelului in zone periculoase

LMECE-A12E-QSKG-1/US/3D/3G



1 Moment de strângere 20...25 Nm



EC 1935/2004 EHEDG Tested



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 2
Setari de fabrica	uleiuri; substante pe baza de ulei; pudra
Conectarea la proces	conectare pe filet G 1/2 banda de etansare

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite
Mediu	Lichide; substante vascoase; pudra
Nu poate fi folosit pentru	Consultati instructiunile de utilizare, capitolul "Funcții si caracteristici".
Temperatura mediului [°C]	-20...85
Lungime tija [mm]	253
Presiune tanc [bar]	-1...40

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	18...30 DC
Consum de energie [mA]	< 50
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Principiu de masura	capacitiv

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 2
----------------------------	-----------------------------

Iesiri

Numarul total de iesiri	2
Semnal de iesire	semnal de comutare; IO-Link
Model electric	PNP/NPN
Numar de iesiri digitale	2
Funcții de iesire	normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5



Senzor pentru detectia nivelului in zone periculoase

LMECE-A12E-QSKG-1/US/3D/3G

Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	100
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da

Domeniu de masura/programare

Setari de fabrica	uleiuri; substante pe baza de ulei; pudra
-------------------	---

Timpi de raspuns

Timp răspuns	[s]	< 0,5
--------------	-----	-------

Interfete

Interfata de comunicare	IO-Link	
Tip transfer	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizie IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification	
Mod SIO	da	
Tip port master necesar	A	
Date de proces analogice	1	
Date de proces binare	2	
Timp minim al ciclului de proces [ms]	2,3	
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	642

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60
Temperatura depozitare	[°C]	-40...85
Protecție		IP 67; (la utilizare în exteriorul zonelor Ex: IP 68 / IP 69)

Teste / certificari

Marcaj ATEX		II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
		II 3G Ex nA IIC T4 Gc X
Ecranare electromagnetică	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	rezervoare închise
Rezistență la șoc	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN EN 60068-2-6	8 g (10...2000 Hz)
MTTF	[ani]	223

Date mecanice

Greutate	[g]	362
Materiale		inox (1.4404 / 316L); inox (1.4571/316Ti); PEEK; PEI; FKM
Materiale în contact cu mediul		inox (1.4404 / 316L); inox (1.4571/316Ti); PEEK; caracteristicile suprafeței: Ra < 0,8 / Rz 4; FKM
Conectarea la proces		conectare pe filet G 1/2 banda de etansare

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	LED, galben
	Stare de functionare	LED, verde

LMT04A



Senzor pentru detectia nivelului in zone periculoase

LMECE-A12E-QSKG-1/US/3D/3G

Observații

Unitate de ambalare


1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



Racord



OUT1: ieșire de comutare IO-Link Teach

OUT2: ieșire de comutare

Culori conform DIN EN 60947-5-2

Culorile conecticii :

BK = negru

BN = maro

BU = albastru

WH = alb