

KD5024



Senzor capacitiv

KD-3060-ANKG/NI

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: KD5019

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	60
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	120 x 80 x 30

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	15; (24 V)
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	10
Testat pentru scurtcircuit	da
Protectie suprasarcina	da

KD5024



Senzor capacitiv

KD-3060-ANKG/NI

Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	60
Distanța reala de sesizare Sr	[mm]	60 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...48,6
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-15...15
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...50
Protectie		IP 65
Imunitate ridicată		da
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Greutate	[g]	403
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	120 x 80 x 30
Materiale		PPE modificat
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		Șurubelniță: 1
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

KD5024



Senzor capacitiv

KD-3060-ANKG/NI

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Racord



BN =	Culorile conecticii :
BK =	maro
BU =	negru
	albastru