


Senzor capacitiv

KD-3060-BPKG/NI/6M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	60
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	120 x 80 x 30

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	15; (24 V)
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	10
Testat pentru scurtcircuit	da
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	60
---------------------------	----

KD5026



Senzor capacitiv

KD-3060-BPKG/NI/6M

Distanța reală de sesizare Sr [mm]	60 ± 10 %
Distanța de operare [mm]	0...48,6

Precizia / Devieri	
Factor de corectie	Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2
Histerezis [% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr]	-15...15

Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...50
Protecție	IP 65
Imunitate ridicată	da

Teste / certificari	
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2
MTTF [ani]	615


Date mecanice	
Carcasa	rectangular
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm]	120 x 80 x 30
Materiale	PPE modificat

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben

Accesorii	
Articole livrate	Șurubelniță: 1

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică	
Cablul: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²	
Racord	



Culorile conecticii :	
BN =	maro
BK =	negru
BU =	albastru