


Senzor capacitiv

KDE3060-FPKG/NI/NPT

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: KD5018

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanță de comutare [mm]	60
Carcasa	rectangular

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 15
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	10
Testat pentru scurtcircuit	da
Protectie suprasarcina	da

KD5041



Senzor capacitiv

KDE3060-FPKG/NI/NPT

Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	60
Distanța reală de sesizare S_r	[mm]	$60 \pm 10 \%$
Distanța de operare	[mm]	0...48,6
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2
Histerezis	[% din S_r]	1...15
Devierea punctului de comutare	[% din S_r]	-15...15
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 65
Imunitate ridicată		da; (Imunitate ridicată (la interferență de radiofrecvență indusă))
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	IEC 60947-5-2	
Date mecanice		
Greutate	[g]	291
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Materiale		PPE modificat
Afișaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, roșu
Accesorii		
Articole livrate		Șurubelniță: 1
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
terminale: ...2,5 mm ² ; Invelis cablu: Ø 7...13 mm		
Racord		

