


Senzor electronic pentru Stare de umplere și temperatura

LT0264B-B-00KLPKG/US



- 1 Display alfanumeric 4-digiti
- 2 LED-uri de stare
- 3 butoanele de programare
- 4 conectarea carcasei conector cu pini plati 6,3 mm DIN 46244
- 5 Poziția elementului pentru măsurarea temperaturii



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1
Setari de fabrica	ulei mineral
Lungimea tijei L [mm]	264

Aplicatie

Mediu	lichide de racire; uleiuri; substante pe baza de ulei; apa; medii similare cu apa
Constanta dielectricului mediului	> 2
Nu poate fi folosit pentru	mediu extrem de conductiv; mediu aderent; granule; materiale vărsate; acizi; alcalini
Presiune tanc [bar]	0,5; (cand se instaleaza cu accesorii de montaj: E43001 - E43007, E43019)
Emulsii	
Temperatura mediului [°C]	0...35; (cu tub climatic E43100 35...65 °C)
Ulei	
Temperatura mediului [°C]	0...70
Temperatura medie pe termen scurt [°C]	0...90; (< 1 h)
Apa	
Temperatura mediului [°C]	0...35; (cu tub climatic E43100 35...65 °C)



Senzor electronic pentru Stare de umplere și temperatura

LT0264B-B-00KLPKG/US

Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	18...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 50
Clasa de protecție		III
Protecție la polaritate inversă		da
Timp de întârziere la pornire	[s]	< 3
Intrări / ieșiri		
Numar de intrări și ieșiri		Numar de ieșiri digitale: 1; Numar de ieșiri analogice: 1
Ieșiri		
Numarul total de ieșiri		2
Semnal de ieșire		semnal de comutare; semnal analogic; IO-Link
Model electric		PNP/NPN
Numar de ieșiri digitale		1
Funcții de ieșire		normal deschis / normal închis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a ieșirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe ieșirea de comutare DC	[mA]	200
Numar de ieșiri analogice		1
Ieșire analogică în curent	[mA]	4...20, inversabil
Sarcină max.	[Ω]	500
Ieșire analogică în tensiune	[V]	0...10, inversabil
Min.Rezistența la sarcină	[Ω]	2000
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		termic, cu pulsație
Protecție suprasarcină		da
Domeniu de măsură/programare		
Setări de fabrică		ulei mineral
Lungimea tijei L	[mm]	264
Domeniu activ A	[mm]	195
Domeniu inactiv I1 / I2	[mm]	53 / 16
Domeniu reglare		
Punct de comutare SP	[mm]	25...200
Punct de reset rP	[mm]	20...195
În pași de	[mm]	5
Punct referință OP	[mm]	69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF
Histereza, OP	[mm]	2
Monitorizarea temperaturii		
Domeniu de măsură	[°C]	-20...90
Punct de comutare SP	[°C]	-19,5...90
Punct de reset rP	[°C]	-20...89,5
În pași de	[°C]	0,5
Rezoluția ieșirii de comutare	[K]	0,5



Senzor electronic pentru Stare de umplere și temperatura

LT0264B-B-00KLPKG/US

Precizia / Devieri		
Eroare de măsurare	[% din valoarea finală]	± 5
Repetabilitate		± 2
Rezoluție	[mm]	5
Semnal zero (tensiune)	[V]	0
Semnal zero (curent)	[mA]	4,0
Semnal complet (tensiune)	[V]	10
Semnal complet (curent)	[mA]	20
Monitorizarea temperaturii		
Precizia punctului de comutare	[K]	± 1,5
Rezoluție	[K]	0,5
Raspuns dinamic T09	[s]	90
Software / Programare		
Opțiuni de parametrizare	histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; logica de comutare; curent/tensiune de iesire; pozitie SP/rP; ajustare OP; selectia mediului; setare compensatie; intarziere la oprire/pornire	
Interfete		
Interfata de comunicare	IO-Link	
Tip transfer	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizie IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
Mod SIO	da	
Tip port master necesar	A	
Date de proces analogice	4	
Date de proces binare	1	
Timp minim al ciclului de proces	[ms]	4,5
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	646
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...60
Temperatura depozitare	[°C]	-25...80
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Rezistență la șoc	DIN EN 60068-2-27	15 g (11 ms)
Rezistență la vibrații	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[ani]	222
Aprobare UL	Numar certificare UL	H002

LT3022



Senzor electronic pentru Stare de umplere și temperatura

LT0264B-B-00KLPKG/US

Date mecanice	
Greutate [g]	290
Dimensiuni [mm]	Ø 16
Materiale	inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV
Materiale în contact cu mediul	PP

Afisaj / elemente de operare		
Display	Unitate afișaj	4 x LED, verde (cm, inch, °C, °F)
	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Valoari masurate	Display alfanumeric, 4-digiti
	setarea parametrilor	Display alfanumeric, 4-digiti


Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord



OUT1: ieșire de comutare IO-Link
OUT2: ieșire analogică
Culori conform DIN EN 60947-5-2
Culorile conecticii :
BK = negru
BN = maro
BU = albastru
WH = alb