


Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: MFS202

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	60; (raportata la magnet M 4.0)
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M12 x 1

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 10
Protecție la polaritate inversa	da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	2

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecvența de comutare DC [Hz]	5000
Protecție la scurtcircuit	da


MF5003



Senzor magnetic

MFA3060-ANKG

Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcină		da	
Raza de detecție			
Distanță de comutare		[mm]	60; (raportata la magnet M 4.0)
Precizia / Devieri			
Histerezis		[% din Sr]	1...10
Repetabilitate		[% din Sr]	1
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	-25...75
Protecție		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
Rezistența la #ocuri #i vibra#ii		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Date mecanice			
Capsula		Formă constructivă filet	
Dimensiuni		[mm]	M12 x 1
Desemnarea firului		M12 x 1	
Materiale		alama nichelată; Material plastic	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
Cablul: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²			
Racord			



Culorile conecticii :	
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru