KG5025


Senzor capacitiv

KG-3008-FNKG/NI

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: KG5067

Țineți seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 buton
2 LED 3 x

Caracteristicile produsului		
Model electric		NPN
Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanță de comutare	[mm]	2,5...8
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 74
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Consum de energie	[mA]	30; (24 V)
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		NPN
Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250
Frecventa de comutare DC	[Hz]	40

KG5025

Senzor capacitiv

KG-3008-FNKG/NI

Protecție la scurtcircuit		da	
Tipul protectiei la scurt-circuit		pe bază de impulsuri	
Protectie suprasarcina		da	
Raza de detectie			
Distanță de comutare	[mm]	2,5...8	
Distanta de sesizare reglabila		da	
Distanta de sesizare implicita setata din fabrica	[mm]	8	
Precizia / Devieri			
Factor de corectie		Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2	
Histerezis	[% din Sr]	1...15	
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-15...15	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80	
Protectie		IP 65	
Imunitate ridicată		da	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
Date mecanice			
Capsula		Formă constructivă filet	
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 74	
Desemnarea firului		M18 x 1	
Materiale		PBT	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
		Operare	1 x LED, verde
		functie	1 x LED, roşu
Accesorii			
Articole livrate		piulite de blocare: 2	
		Şurubelniță: 1	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	

KG5025

Senzor capacitiv

KG-3008-FNKG/NI

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Racord

