


Senzor capacitiv

KGE3008-APKG/NI

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: KG5040

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 potențiomtru



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal închis
Distanță de comutare [mm]	8
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M18 x 1 / L = 110

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 10 (24 V) / < 15 (36 V)
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da
Principiu de măsură	capacitiv

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecvența de comutare DC [Hz]	50
Testat pentru scurtcircuit	da
Protecție suprasarcină	da

Raza de detecție

Distanță de comutare [mm]	8
---------------------------	---

KG5042



Senzor capacitiv

KGE3008-APKG/NI

Distanța reală de sesizare S_r [mm]	$8 \pm 10 \%$
Distanța de operare [mm]	0...6,5

Precizia / Devieri	
Factor de corectie	Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2
Histerezis [% din S_r]	1...15
Devierea punctului de comutare [% din S_r]	-15...15

Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 65

Teste / certificari	
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2

Date mecanice	
Greutate [g]	72
Capsula	Formă constructivă filet
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm]	M18 x 1 / L = 110
Desemnarea firului	M18 x 1
Materiale	PBT

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben

Accesorii	
Articole livrate	piulite de blocare: 2 Șurubelniță: 1

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică	
terminale: ...2,5 mm ² ; Invelis cablu: Ø 4,5...10 mm; Presetupa: M16 X 1,5	

Racord

