

MK5017




Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: MK5106 + E11796

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Suprafata activa de sesizare



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Dimensiuni [mm]	14 x 12 x 19

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 10
Protectie la polaritate inversa	da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	2

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	300



Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Frecvența de comutare DC	[Hz]	5000
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da
Raza de detecție		
Sensibilitate magnetică	[mT]	2
Viteza de trecere	[m/s]	< 5
Precizia / Devieri		
Histerezis	[mm]	1
Repetabilitate	[mm]	0,1
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...75
Protecție		IP 67
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Rezistența la #ocuri #i vibra#ii		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Date mecanice		
Suprafața activă de sesizare		în față
Formă constructivă cilindrică		cilindrii cu slot trapezoidal
Dimensiuni	[mm]	14 x 12 x 19
Materiale		Aluminiu; Material plastic
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		

Conector: 1 x M8; codificare: A



MK5017



Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Racord

