
KH2001

Senzor capacitiv

SKH-2010-ABOA

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



CE

Caracteristicile produsului		
Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare	[mm]	10
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M22 x 1
Date electrice		
Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tensiune de lucru	[V]	20...250 AC/DC
Clasa de protectie		II
Iesiri		
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	6
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC	[V]	6
Curent sarcină minim	[mA]	4
Curent de scurgere Max.	[mA]	2,0 (250 V AC) / 1,5 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	100
Frecventa de comutare AC	[Hz]	25
Frecventa de comutare DC	[Hz]	50

KH2001

Senzor capacitiv

SKH-2010-ABOA

Raza de detectie			
Distanță de comutare	[mm]	10	
Distanta reala de sesizare Sr	[mm]	10 ± 10 %	
Distanta de operare	[mm]	0...8,1	
Precizia / Devieri			
Factor de corectie		Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2	
Histerezis	[% din Sr]	1...15	
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-15...15	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-15...70	
Protectie		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
Date mecanice			
Capsula		Formă constructivă filet	
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni	[mm]	M22 x 1	
Desemnarea firului		M22 x 1	
Materiale		alama nichelată; PBT	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
Conectare electrică			
Protectie necesara		siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 2 A; actionare rapida	
Observații			
Observații		Recomandare: Aparatul trebuie verificat asupra funcționării sigure după un scurt-circuit	
Unitate de ambalare		1 buc.	

KH2001


Senzor capacitiv

SKH-2010-ABOA

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Racord



Indicații siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1 ≤ 2 A actionare rapida
Culorile conecticii :

BN = maro
BU = albastru