




Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: MK5106 + E11796
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Suprafata activa de sesizare



Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Dimensiuni	[mm]	14 x 12 x 19
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 10
Protectie la polaritate inversa		da
Timpul maxim de intarziere la pornire	[ms]	2
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	150



Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Frecvența de comutare DC	[Hz]	5000
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da
Raza de detecție		
Sensibilitate magnetică	[mT]	2
Viteza de trecere	[m/s]	< 5
Precizia / Devieri		
Histerezis	[% din Sr]	1
Repetabilitate	[% din Sr]	0,1
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...75
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Rezistența la #ocuri #i vibra#ii	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Date mecanice		
Suprafața activă de sesizare	în față	
Formă constructivă cilindrică	cilindrii cu slot trapezoidal	
Dimensiuni	[mm]	14 x 12 x 19
Materiale	Aluminiu; Material plastic	
Afișaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică - mufa		

Conector: 1 x M8; codificare: A



MK5022



Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Racord

