


Senzor cilindric imun la camp electromagnetic

MKU3000UBPKG/US

Articol scos din productie

Articole alternative: MK5214

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Suprafata activa de sesizare



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Dimensiuni [mm]	48 x 18 x 28

Aplicatie

Caracteristici speciale	Imun la camp electromagnetic
Imun la camp electromagnetic	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 18
Protectie la polaritate inversa	da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	20


Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	300
Frecventa de comutare DC [Hz]	40
Protectie la scurtcircuit	da
Tipul protectiei la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da



Senzor cilindric imun la camp electromagnetic

MKU3000UBPKG/US

Raza de detectie		
Sensibilitate magnetică	[mT]	3
Viteza de trecere	[m/s]	< 1
Precizia / Devieri		
Histerezis	[mm]	1,5
Repetabilitate	[mm]	0,1
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...75
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Rezistenta la #ocuri #i vibra#ii	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Date mecanice		
Greutate	[g]	74,6
Suprafata activa de sesizare		in fata
Formă constructivă cilindrică		cilindirii pneumatici
Dimensiuni	[mm]	48 x 18 x 28
Materiale		Zinc turnat sub presiune
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		
Conector: 1 x M12; codificare: A		
		

MK5023



Senzor cilindric imun la camp electromagnetic

MKU3000UBPKG/US

Racord

