




Senzor de cilindru pentru cilindri de profil integrati

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 fata activa



Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Dimensiuni	[mm]	41 x 30 x 27
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 10
Protectie la polaritate inversa		da
Timpul maxim de intarziere la pornire	[ms]	2
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	300
Frecventa de comutare DC	[Hz]	5000



Senzor de cilindru pentru cilindri de profil integrati

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Protecție la scurtcircuit	da	
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcină	da	
Raza de detecție		
Sensibilitate magnetică	[mT]	2
Viteza de trecere	[m/s]	< 5
Precizia / Devieri		
Histerezis	[mm]	1
Repetabilitate	[mm]	0,1
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...75
Protecție	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Rezistența la #ocuri #i vibra#ii	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Date mecanice		
Suprafata activa de sesizare	in fata	
Formă constructivă cilindrică	cilindrii de profil integrați; (Joucomatic)	
Dimensiuni	[mm]	41 x 30 x 27
Materiale	Aluminiu; Material plastic	
Afișaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică - mufa		
Conector: 1 x M12; codificare: A		



Senzor de cilindru pentru cilindri de profil integrati

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Racord

