


Senzori de cilindru pentru cilindrul cu tija de legatura

MKZ3000-ANKG/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: MK5113 + E11799

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Suprafata activa de sesizare



Caracteristicile produsului

Model electric	NPN
Functii de iesire	normal deschis
Dimensiuni [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 10
Protectie la polaritate inversa	da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	2

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	300
Frecventa de comutare DC [Hz]	5000
Protectie la scurtcircuit	da
Tipul protectiei la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Sensibilitate magnetică [mT]	3
Viteza de trecere [m/s]	< 5

Precizia / Devieri

Histerezis [mm]	1
-----------------	---



Senzori de cilindru pentru cilindru cu tija de legatura

MKZ3000-ANKG/US

Repetabilitate	[mm]	0,1
----------------	------	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...75
Protecție		IP 67

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Rezistența la #ocuri #i vibra#ii	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

Date mecanice

Suprafața activă de sesizare	centrat	
Formă constructivă cilindrică	cilindrii cu tija de legatură	
Dimensiuni	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Materiale	Capsula: Material plastic; Adaptor montaj: Aluminu	

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
---------	----------------------	-----------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.	
---------------------	--------	--

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

