




Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKT3000-ANKG/AS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului	
Model electric	NPN
Functii de iesire	normal deschis
Dimensiuni [mm]	14 x 12 x 26
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 10
Protectie la polaritate inversa	da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	2
Iesiri	
Model electric	NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	300
Frecventa de comutare DC [Hz]	5000
Protectie la scurtcircuit	da
Tipul protectiei la scurt-circuit	pe bază de impulsuri



Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKT3000-ANKG/AS

Protectie suprasarcina	da	
Raza de detectie		
Sensibilitate magnetica	[mT]	2
Viteza de trecere	[m/s]	< 5
Precizia / Devieri		
Histerezis	[mm]	1
Repetabilitate	[mm]	0,1
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...75
Protectie	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
Rezistenta la #ocuri #i vibra#ii	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Date mecanice		
Suprafata activa de sesizare	in fata	
Formă constructivă cilindrică	cilindrii cu slot trapezoidal	
Dimensiuni	[mm]	14 x 12 x 26
Materiale	Aluminiu; Material plastic	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică - mufa		
Conector: 1 x M8; codificare: A		
		

Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKT3000-ANKG/AS

Racord

