




Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKT3000-ANKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 Suprafata activa de sesizare




Caracteristicile produsului		
Model electric		NPN
Functii de iesire		normal deschis
Dimensiuni	[mm]	14 x 12 x 26
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 10
Protectie la polaritate inversa		da
Timpul maxim de intarziere la pornire	[ms]	2
Iesiri		
Model electric		NPN
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	300
Frecventa de comutare DC	[Hz]	5000
Protectie la scurtcircuit		da
Tipul protectiei la scurt-circuit		pe bază de impulsuri



Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKT3000-ANKG

Protectie suprasarcina		da	
Raza de detectie			
Sensibilitate magnetică		[mT]	2
Viteza de trecere		[m/s]	< 5
Precizia / Devieri			
Histerezis		[mm]	1
Repetabilitate		[mm]	0,1
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	-25...75
Protectie			IP 67
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
Rezistenta la #ocuri #i vibra#ii		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Date mecanice			
Suprafata activa de sesizare		in fata	
Formă constructivă cilindrică		cilindrii cu slot trapezoidal	
Dimensiuni		[mm]	14 x 12 x 26
Materiale		Aluminiu; Material plastic	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
Cablul: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²			
Racord			



Culorile conecticii :

BN = maro

BU = albastru

BK = negru