


MK5131



Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKT3028BBPKG/G/1,0M/ZH/US



Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Dimensiuni	[mm]	25 x 5 x 6,5
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Consum de energie	[mA]	< 10
Clasa de protectie		III
Protectie la polaritate inversa		da
Timpul maxim de intarziere la pornire	[ms]	30
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	200
Frecventa de comutare DC	[Hz]	10000
Protectie la scurtcircuit		da
Protectie suprasarcina		da
Raza de detectie		
Sensibilitate magnetica	[mT]	2,8
Viteza de trecere	[m/s]	> 10



Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKT3028BBPKG/G/1,0M/ZH/US

Precizia / Devieri		
Histerezis	[mm]	< 1,5
Repetabilitate	[mm]	< 0,2
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protecție		IP 65; IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V
	EN 55011	Clasa B
MTTF	[ani]	3694
Aprobare UL	Numar certificare UL	C003
Date mecanice		
Greutate	[g]	29,3
Mod de instalare		montaj la același nivel
Tip montare		element de fixare cu canal cap / priza hexagonala AF 1.5 combinate
Formă constructivă cilindrică		Cilindrii cu slot de tip T
Dimensiuni	[mm]	25 x 5 x 6,5
Materiale		PA; Oțel inox
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		Carcasa cauciucata: 1
		Clema cablu: 1
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		
Cablul: 1 m, PUR		
Conector: 1 x M12; codificare: A; Blocare: Piuliță moletată, rotabil		
		



Senzor pentru cilindru slot de tip T

MKT3028BBPKG/G/1,0M/ZH/US

Racord

