




Senzor capacitiv

SKK-3020-BPKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare	[mm]	4...20
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M38 x 1,5
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Consum de energie	[mA]	10; (24 V)
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250
Frecventa de comutare DC	[Hz]	40
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina		da



Senzor capacitiv

SKK-3020-BPKG

Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	4...20
Distanța de sesizare reglabila		da
Distanța de sesizare implicita setata din fabrica	[mm]	20
Distanța reala de sesizare Sr	[mm]	20 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...16,2
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierirea punctului de comutare	[% din Sr]	-15...15
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	M38 x 1,5
Desemnarea firului		M38 x 1,5
Materiale		alama strat alb bronz; PBT
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
		Șurubelniță: 1
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

KK7001



Senzor capacitiv

SKK-3020-BPKG

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Racord



	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru