


Senzor capacitiv

KNM30NUAFBOW/SL

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanță de comutare [mm]	distanță de comutare programabilă
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5 / L = 105

Aplicatie

Caracteristici speciale	ajutor optic de reglare
Montaj	detectarea prin peretii rezervoarelor nemetalice
Mediu	material uscat vrac; lichide
Temperatura mediului [°C]	-25...100

Date electrice

Frecventa AC [Hz]	47...63
Tensiune de lucru [V]	30...250 AC
Clasa de protectie	I

Iesiri

Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]	10
Curent sarcină minim [mA]	5
Curent de scurgere Max. [mA]	2,5 (250 V) / 1,7 (110 V)
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]	150; (200 (...40 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]	1000; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecventa de comutare AC [Hz]	5

Raza de detectie


Distanță de comutare [mm]	distanță de comutare programabilă
Distanța de sesizare reglabila	da



Senzor capacitiv

KNM30NUAFBOW/SL

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5 / L = 105
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Materiale		alama Optalloy-placat; PBT; PPS
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	domeniu nesigur	1 x LED, roșu
	Programare	1 x LED, verde
Ajutor optic de reglare		da
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablu: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm²		
Racord		



CAL = Intrare programare
 Culorile conecticii :
 BK = negru
 BN = maro
 BU = albastru
 GN/YE = verde/galben