




Senzor pentru cilindru cu celula GMR

MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR



1 Clema de fixare



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Funcții de ieșire	normal deschis
Dimensiuni [mm]	26,1 x 2,8 x 5,5

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 10
Clasa de protecție	III
Protecție la polaritate inversă	da
Timpul maxim de întârziere la pornire [ms]	30

Ieșiri

Model electric	PNP
Funcții de ieșire	normal deschis
Căderea de tensiune Max. a ieșirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe ieșirea de comutare DC [mA]	100
Frecvența de comutare DC [Hz]	10000
Protecție la scurtcircuit	da
Protecție suprasarcină	da

Raza de detecție

Sensibilitate magnetică [mT]	2,8
Viteza de trecere [m/s]	> 10

Precizia / Devieri

Histerezis [mm]	1,5
Repetabilitate [mm]	< 0,2



Senzor pentru cilindru cu celula GMR

MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protecție		IP 65; IP 67
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF radiat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conductanta	10 V
	EN 55011	Clasa B
MTTF	[ani]	3731
Aprobare UL	Numar certificare UL	C008
Date mecanice		
Greutate	[g]	12,6
Mod de instalare		montaj la același nivel
Tip montare		cleme de prindere cu priza hexagonală, latime între tesituri 0.9
Formă constructivă cilindrică		cilindrii cu canal C
Dimensiuni	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
Materiale		Capsula: PA; Clema de fixare: Oțel inox
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		Cheie hexagonală: 1
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		
Cablul: 0,3 m, PUR		
Conector: 1 x M8; codificare: A; Blocare: Piuliță moletată, rotabil		
		

MK5337



Senzor pentru cilindru cu celula GMR

MKC3028BBPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Racord

