

KN5100



Senzor capacitiv


KNM30BSAFPKG/US-100-DPX

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: KI5085

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

Țineți seama de programarea modificată!



1 Buton de programare



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5 / L = 100

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite; leșirea funcției de control
Montaj	montare incastrata in peretele rezervorului
Mediu	material uscat vrac
Temperatura mediului [°C]	-25...80

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	30; (24 V)
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
leșirea funcției de control	da

KN5100



Senzor capacitiv

KNM30BSAFPKG/US-100-DPX

Caderea de tensiune Max. a ieseirii de verificare functionalitate	[V]	3,5
Max. sarcina de curent pentru iesirea de verificare a functionarii	[mA]	10
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250
Frecventa de comutare DC	[Hz]	5
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina		da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
---------------------------	--------------	--

Date mecanice

Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5 / L = 100
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Materiale		alama strat alb bronz; PBT; PVC

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	functie	1 x LED, roșu

Accesorii

Articole livrate	piulite de blocare: 2
------------------	-----------------------

Observații



Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Senzor capacitiv

KNM30BSAFPKG/US-100-DPX

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



2: leșirea funcției de control fir de programare