




Senzor capacitiv

KNQ01NUKBN0G/0,5M AMP

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: KQ5002

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 Suprafata activa de sesizare
2 Element teach-in



Caracteristicile produsului

Model electric	NPN
Functii de iesire	normal închis
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	72 x 36 x 10

Aplicatie

Montaj	detectia prin peretele containerului
Mediu	material uscat vrac; lichide

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	< 30
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	nu

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	0,2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	50
Frecventa de comutare DC [Hz]	5
Protectie la scurtcircuit	nu
Protectie suprasarcina	nu

Raza de detectie

Distanța de sesizare reglabila	da
--------------------------------	----


KN5108



Senzor capacitiv

KNQ01NUKBNOG/0,5M AMP

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...70
Protecție		IP 67
Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	72 x 36 x 10
Materiale		PBT; PC
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	funcție	1 x LED, roșu
Accesorii		
Articole livrate		Șurubelniță: 1
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 0,5 m, PUR		
Racord		



Culorile conecticii :

BK = negru
BN = maro
BU = albastru

Conector: 1 x AMP