KN5113


Senzor capacitiv

KNM18NUKFPKG/PP/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: KG5071

Țineți seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Buton de programare

CE

Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 84
Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite
Mediu		pudra; lichide; uleiuri; Emulsii
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Consum de energie	[mA]	17; (24 V)
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250
Frecventa de comutare DC	[Hz]	5
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protectiei la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina		da

KN5113

Senzor capacitiv

KNM18NUKFPKG/PP/US

Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80	
Protectie		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
Date mecanice			
Capsula		Formă constructivă filet	
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 84	
Desemnarea firului		M18 x 1	
Materiale		PP	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
		Operare	1 x LED, verde
		functie	1 x LED, roşu
Accesorii			
Articole livrate		piulite de blocare: 2	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



