


Senzor capacitiv

KNM18NUKPKG/4m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 Buton de programare



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M18 x 1 / L = 76,5

Aplicatie

Mediu	pudra; lichide; uleiuri; Emulsii
-------	----------------------------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	17; (24 V)
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	5
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protectie	IP 65

Teste / certificari

Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2
---------------------------	--------------

KN5119



Senzor capacitiv

KNM18NUKFPKG/4m

Date mecanice		
Capsula	Formă constructivă filet	
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 76,5
Desemnarea firului	M18 x 1	
Materiale	PP negru	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
	functie	1 x LED, roșu
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablul: 4 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Racord		

