




Senzor capacitiv

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: KQ5101

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



- 1 LED
2 Suprafata activa de sesizare



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal închis
Distanță de comutare [mm]	8; (presetat: 4,0 mm ($\pm 0,2$ mm))
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	20 x 7 x 48

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC; ("supply class 2" conform UL)
Consum de energie [mA]	< 17
Clasa de protectie	III
Protectie la schimbarea polarității	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	10
Testat pentru scurtcircuit	da
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	8; (presetat: 4,0 mm ($\pm 0,2$ mm))
Distanța de sesizare reglabila	da

KQ5010



Senzor capacitiv

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

Distanța de sesizare implicită [mm]
setată din fabrică

4

Precizia / Devieri

Factor de corecție

Sticlă: 0,4 / apa: 1 / ceramică: 0,2 / PVC: 0,2

Histerezis [% din Sr]

1...15

Devierea punctului de
comutare

[% din Sr]

-20...20

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...80

Protecție

IP 65; IP 67

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică

EN 60947-5-2

Date mecanice

Greutate [g]

67,4

Carcasa

rectangular

Mod de instalare

nu se poate monta îngropat

Dimensiuni [mm]

20 x 7 x 48

Materiale

PBT; TPE-U; Oțel inox

Afisaj / elemente de operare

Display

Stare de funcționare

1 x LED, galben

Accesorii

Articole livrate

adaptor de montare: 1, premontat

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică - mufa

Cablu: 0,045 m, PUR

Conector: 1 x M8; codificare: A



KQ5010



Senzor capacitiv

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

Racord

