


Buton capacitiv

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Dimensiuni [mm]	Ø 100 / L = 11

Aplicatie

Principiu de operare	dinamic
----------------------	---------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	12...30 DC
Consum de energie [mA]	30
Clasa de protectie	III

KT5002



Buton capacitiv

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Protecție la polaritate inversă	da
Timpul maxim de întârziere la pornire [ms]	500

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Protecție la scurtcircuit	da
Protecție suprasarcină	da
Lungimea semnalului de iesire [ms]	300

Timpi de raspuns

Timp reacție [ms]	35
-------------------	----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-40...85
Protecție	IP 67; IP 69K; (frontal)

Teste / certificari

MTTF [ani]	391
------------	-----

Date mecanice

Greutate [g]	131
Dimensiuni [mm]	Ø 100 / L = 11
Materiale	Suprafata de actionare: PA Grilamid TR 90UV transparent; Capsula: PC/ABS negru; Rama inel: PC/ABS verde

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	8 x LED, roșu
	Operare	8 x LED, verde

Accesorii

Accesorii (opțional)	Rama în diferite culori
----------------------	-------------------------


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Cablu: 0,3 m, PUR

Conector: 1 x M8; codificare: A



KT5002



Buton capacitiv

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Racord

