


Buton capacitiv iluminat

KTMDF-K-RBPKG/0,3M

Articol scos din productie

Articole alternative: KT5111

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Dimensiuni [mm]	Ø 29 / L = 31

Aplicatie

Principiu de operare	dinamic
----------------------	---------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	12...30 DC
Consum de energie [mA]	30
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	500

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Protectie la scurtcircuit	da
Protectie suprasarcina	da
Lungimea semnalului de iesire [ms]	300


KT5101



Buton capacitiv iluminat

KTMDF-K-RBPKG/0,3M

Timpi de raspuns		
Timp reacție	[ms]	35
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Protecție		IP 65; IP 67; IP 69K; (frontal)
Teste / certificari		
MTTF	[ani]	352
Date mecanice		
Greutate	[g]	40,5
Dimensiuni	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiale		PA 6.6-GF30 negru; Suprafata de actionare: PA Grilamid TR 90UV
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, roșu
	Operare	1 x LED, verde
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 1
		Garnitura: 1
Accesorii (opțional)		Disc cu simbol
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 0,3 m, PUR		
Racord		



	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru