


KT5151



Buton capacitiv iluminat

KTMBF-KRGBPKG/US/0,3M



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Dimensiuni [mm]	Ø 29 / L = 31

Aplicatie

Principiu de operare	bistabil
----------------------	----------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	12...30 DC
Consum de energie [mA]	30
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms]	500

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Protectie la scurtcircuit	da
Protectie suprasarcina	da

Timpi de raspuns

Timp reactie [ms]	35
-------------------	----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-40...85
Protectie	IP 65; IP 67; IP 69K; (frontal)

KT5151



Buton capacitiv iluminat

KTMBF-KRGBPKG/US/0,3M

Date mecanice		
Greutate	[g]	55
Dimensiuni	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiale	PA 6.6; Suprafata de actionare: PA Grilamid TR 90UV	

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, verde
	functie	1 x LED, roșu poate fi declansat

Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 1	
	Garnitura: 1	
Accesorii (opțional)	Disc cu simbol	

Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	

Conectare electrică - mufa

Cablu: 0,3 m, PUR

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

